

Übersicht der Vollkeramikrestauration

**CAD
SPEED**

Digitale Zahntechnik

	als Einzelkrone	als Brücke	als Seitenzahnersatz	als Frontzahnersatz	Ästhetik	Material u. Befestigung
 <p>Handgeschichtete Zirkonkrone</p>	✓	✓	✓	✓		Oxidkeramik adhäsiv u. konventionell
 <p>Handgeschichtete e.max Krone</p>	✓	—	✓	✓		Glaskeramik adhäsiv u. konventionell
 <p>Vestibulärverblendete Zirkonkrone</p>	✓	✓	✓	✓		Oxidkeramik adhäsiv u. konventionell
 <p>Gefräste e.max CAD on Zirkonkrone</p>	✓	✓	✓	—		Oxidkeramik u. Glaskeramik adhäsiv u. Konventionell
 <p>Gefräste e.max Krone</p>	✓	—	✓	—		Glaskeramik adhäsiv u. Konventionell
 <p>Gefräste Vollzirkonkrone</p>	✓	✓	✓	—		Oxidkeramik adhäsiv u. Konventionell